

Garant

Cangių įspraustinė, ypač plona, HSK-A 63 A = 120, Užspaudimo ribos: 2-6mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304972 2-6 |
| GTIN | 4045197708380 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
- Tolygi eiga.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai plona konstrukcija leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užmaunamas raktas Nr. 309890, **GARANT užspaudimo įvorė Nr. 309563.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Ø D ₁ | 9,6 mm |
| Užspaudimo ribos | 2 - 6 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm |
| Išorinis Ø D | 27 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |