

Garant
Weldon įspraustinė Forma AD, SK 50, trumpa, Užveržimo Ø D1: 16 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300412 16
GTIN	4045197708328
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Su įspraustinės griovelyje esančiu užveržimo varžtu.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Standartas:

Ähnlich DIN 69871.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308830, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas Nr. 309901.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 35 mm

Išorinis Ø D: 69,9 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	35 mm
Išorinis Ø D	69,9 mm
Laikiklis	SK 50, trumpa
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė