

## Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40 SK



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308810 40     |
| GTIN             | 2050001771629 |
| Produktų klasė   | 39Z           |

### Aprašas

#### Aprašymas:

Įkišamas įrankis **reguliuojamam priveržimui**.

#### Privalumai:

Nenuslysta, kaip įprastiniai užveržimo raktai, todėl nėra rizikos susižeisti!

#### Paskirtis:

Patikimam užtraukimo varžtų užveržimui.

tinka užtraukimo varžtams, kurių spalvinis kodas: SK 40

Įstatomas kotas: 9×12 mm

### Techninis aprašymas

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Įstatomas kotas                                  | 9×12 mm |
| tinka užtraukimo varžtams, kurių spalvinis kodas | SK 40   |
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu       | 40      |

### Priedai

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio<br>maksimalus sukimo momentas 60 N·m                         | 656055 60  |
| Dinamometrinio rakto korpusas su reguliavimo skale<br>maksimalus sukimo momentas 50 N·m                        | 657277 50  |
| Dinamometrinis raktas QuickSelect su fiksatoriumi, be<br>įstatomo įrankio maksimalus sukimo momentas 50 N·m    | 657099 50  |
| Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio<br>maksimalus sukimo momentas 60 N·m                         | 656510 60  |
| Dinamometrinis raktas QuickSelect be įstatomo įrankio<br>maksimalus sukimo momentas 50 N·m                     | 657094 50  |
| Pagrindinis dinamometrinio rakto prietaisas be skalės be<br>įstatomo įrankio maksimalus sukimo momentas 50 N·m | 657450 50  |
| Dinamometrinis raktas be skalės maksimalus sukimo<br>momentas 60 N·m                                           | 657750 60  |
| Dinamometrinio rakto korpusas maksimalus sukimo<br>momentas 80 N·m                                             | 657500 80  |
| Dinamometrinio rakto korpusas maksimalus sukimo<br>momentas 100 N·m                                            | 657410 100 |