



Modulinis spaustuvas, ilgas, Žiaunų plotis A: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362105 125
GTIN	2050001774262
Produktų klasė	35G

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėlės žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos b	320 mm
Korpuso aukštis G	40 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 125
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Prizminis griovelis išilgai l	16 mm
Žiaunų plotis A	125 mm

Bendras ilgis L	520 mm
Svoris	18,3 kg
Maks. užspaudimo jėga prie 60 Nm	25 kN
Serija	Gerardi 125
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Judinama žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362143 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362146 125
Užspaud. element. sumontuotas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362144 125
Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362125 125
Paslankus modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362145 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362147 125
Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 125 mm	362120 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Fiksuotas modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362150 125
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362148 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16