



Modulinis spaustuvas, ilgas, Žiaunų plotis A: 150/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Produktų klasė	35G

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėlės žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

Svoris	32 kg
Bendras ilgis L	580 mm
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 150
Užveržimo ribos b	360 mm
Žiaunų aukštis C	50 mm
Korpuso aukštis G	50 mm

Žiaunų plotis A	150 mm
Prizminis griovelis išilgai I	16 mm
Maks. užspaudimo jėga prie 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Lenkta uždedama lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362130 150
Fiksuotas modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362150 150
Vidurinė žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362142 150
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362146 150
Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362125 150
Paslankus modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362145 150
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362148 150
Užspaud. element. sumontuotas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362144 150
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16
Prizminė viršutinė lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362135 150
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362147 150
Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 150 mm	362120 150
Judinama žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362143 150

