

**HOLEX****Žymeklis, Koto Ø d: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358740 12
GTIN	4045197707482
Produktų klasė	32B

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas iš aliuminio su Weldon kotu. Tolygus įtempimo jėgos reguliavimas. Šrifto gylis 0,1 – 0,3 mm.

**Privalumai:**

Apsauginė paviršiaus danga apsaugo nuo medžiagos pažeidimų. Ženklavimo greitis priklauso nuo maksimalios pastūmos. Patvarios, ilgai tarnaujančios specialios adatos. Tinka apvalių paviršių žymėjimui. Galima naudoti tekimo staklėse. Užtikrintas saugumas. **Greitai pakeičiamos adatos**, nes jas lengva tiesiog ištraukti. Kompensuojami detalių nelygumai iki 7 mm (priklausomai nuo modelio).

**Paskirtis:**

Įvairių medžiagų žymėjimui: aliuminio, titano, plieno, bronzos, vario, žalvario, plastikų ir t.t. Su mažesniu adatos smaigaliu galima ženklinti paviršius, kurių kietis ne didesnis negu 57 HRC.

**Tiekimo sudėtis:**

Dyd. 12 – komplekte **3 adatos** Nr. 358745, dyd. 0,3–0,5–0,8. Dyd. 20 – komplekte **3 adatos** Nr. 358745, dyd. 0,3–0,6–1,0.

**Techninis aprašymas**

L	66 mm
Koto Ø d	12 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Produkto rūšis	Ženklavimo įrankiai

**Priedai**

Atsarginė adata Spindulys 0,6 mm	358745 0,6
Atsarginė adata Spindulys 1,0 mm	358745 1,0
Atsarginė adata Spindulys 0,3 mm	358745 0,3
Atsarginė adata Spindulys 0,5 mm	358745 0,5
Atsarginė adata Spindulys 0,8 mm	358745 0,8