

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250328 HB7020 |
| GTIN | 4045197711212 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 120416 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,25 - 0,6 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |
| Pjūvio gylis a_p | 1,5 - 8 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 300 m/min |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis | SG |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | HB7020 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120416 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |