

Garant**KNUX 160410L, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

