

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Laikiklio ISO kodas	A25T PCKNR/L12
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17 mm
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Svirties varžtas	259018 8
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500