

**Garant****Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150845 25
GTIN	4045197711403
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

**Paskirtis:**

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

**Techninis aprašymas**

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	6,3 mm
Išorinis Ø	25 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 334
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	90 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	43 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	38 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Uni	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		