

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui