

Garant
CNMM 120412, Rūšis: HB7020


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120412 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm

Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Drožlialaužis	SR
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui