

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Laikiklio ISO kodas	A32U PCKNR/L12
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500