

Garant
Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Produktų klasė	21T

Aprašymas
Pastaba:

Naudojimui su KNUX 1604..L keičiama plokštele.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L_3	20,5 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 17
Laikiklio ISO kodas	A25T CKUNR/L16
Varžtas spaustukui	259021 3
Pin	259049 4
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	36 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis

Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Spaustukas Tipas 17	259038 17
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Kaištis Tipas 4	259049 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600