

**Garant****SNMG 120412, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120412 HB7020 Kampo spindulys: 1,2 mm  
Kietlydinys: HB7020  
Drožlialaužis: SM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui