

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Produktų klasė	21T

Aprašymas**Pastaba:**

Naudojimui su KNUX 1604..L keičiama plokštele.

Techninis aprašymas

Spaustukas	259038 17
Pin	259049 4
Spyruoklė	259046 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Varžtas spaustukui	259021 3
Plokštelės dydis	16 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A32U CKUNR/L16
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	259031 6
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 6	259031 6
Spaustukas Tipas 17	259038 17
Precizinis antgališ šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Kaištis Tipas 4	259049 4
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spyruoklė Tipas 3	259046 3
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600