


Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Drožlialaužis	SG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui