

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 8
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Laikiklio ISO kodas	A25T PCKNR/L12
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirtis	259015 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500