

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Produktų klasė	21T

**Aprašymas****Pastaba:**

Naudojimui su KNUX 1604..R keičiama plokštele.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A25T CKUNR/L16
Spaustukas	259038 16
Varžtas spaustukui	259021 3
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	20,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	KNUX 1604.. R/L
Spyruoklių rinkinys	259044 3
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Pin	259049 4
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Spaustukas Tipas 16	259038 16
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259044 3
Kaištis Tipas 4	259049 4
Varžtas spaustukui Tipas 3	259021 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600