

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
32/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A32U PCKNR/L12
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Svirtis	259015 2
Svirties varžtas	259018 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500