

Garant**Važiuklė padėklams, Lentynos plotis×gylis: 1200X800/Hmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš lenkto plieno su 4 fiksavimo kampais plokščiems padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su elastinėmis pilnavidurėmis guminėmis padangomis ir stebulės su rutuliniais guoliais. Su praktiška stumiamąja rankena. Ergonomiška rankena su Haptoprene® apvalkalu labai patogi – net ir imant šlapiomis arba tepaluotomis rankomis.

Paskirtis:

Plokščiems padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	1200 kg
Ratuko Ø	160 mm
Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	39 kg

Aukštis	300 mm
Lentynos aukštis	245 mm
Plotis	1275 mm
Lentynos plotis	1210 mm
Lentynos gylis	810 mm
Gylis	875 mm
Stumiamoji rankena	taip
Produkto rūšis	Važiuklė padėklams