

**Garant****Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, Ø D: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212601 32
GTIN	4045197712677
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219876 (30IP; 6,0 Nm)
$\varnothing d_1$	27 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	186 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	219876
-------------------	--------