

Garant**Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212601 8
GTIN	4045197712615
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm. Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	92 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Koto $\varnothing D_s h_6$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne

Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Užveržimo varžtas	219870