


**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 16 mm, Tipas: T1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212660 T1
GTIN	4045197712448
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma  $f_z$  apdirbant titaną  $>850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Rūšis: HB7935

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Rūšis	HB7935
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,25 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 60$ HRC	0,2 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant titaną $>850$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui