

Garant
Frezavimo plokštelė Ø 25 mm, Tipas: HART

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212680 HART
GTIN	4045197712530
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,3 mm

Rūšis: HB7705

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Rūšis	HB7705
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,25 mm
Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm ²	0,3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui