

**Garant****Kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212603 8
GTIN	4045197712684
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. <br>Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm. Be vidinio aušinimo.

**Paskirtis:**

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Ilgis $\varnothing d_1$	53 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219870 (7IP; 0,9 Nm)
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	18,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Bendras ilgis $L_{vis0}$	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne

Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	219871
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Užveržimo varžtas	219870