


**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 25 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212680 ALU
GTIN	4045197712516
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma  $f_z$  apdirbant titaną  $>850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Tipas: ALU

Rūšis: HU7810

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Ašmenys	HM
Rūšis	HU7810
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 60$ HRC	0,25 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant titaną $>850 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui