

**HOLEX****Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306537 40     |
| GTIN             | 4045197712295 |
| Produktų klasė   | 32A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

|  |       |
|--|-------|
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>                   | 27 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40    |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840.                    | 40    |
| Virbo Ø d <sub>1</sub>                                   | 40 mm |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 60 mm                              |
| Išorinis Ø D                             | 88 mm                              |
| Laikiklis                                | HSK-A 63 trumpa                    |
| Laikiklio norma                          | DIN 69882-3                        |
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma                          | DIN 69893                          |
| Forma                                    | A                                  |
| Aušinimo kanalo anga                     | neužrakinama                       |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 6 µm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Pjovimo galvų griebtuvas           |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm | 309860 40 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm         | 309840 40 |