

Garant**Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212601 20
GTIN	4045197712653
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

$\varnothing d_1$	17 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	38 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Bendras ilgis L_{vis0}	104 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219874
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP