

**Garant****Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 20
GTIN	4045197712912
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	28 mm
Ilgis 1	28 mm
$\varnothing D_2$	18,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Užveržimo varžtas	219874