


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 12 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212650 ALU
GTIN	4045197712172
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,2 mm

Tipas: ALU

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Ašmenys	HM
Rūšis	HU7810
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,2 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,2 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,15 mm
Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm ²	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui