

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 25 mm Helix, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Su drožlialaužiu ilgadožlėms medžiagoms apdirbti.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Tipas: ST1400

Rūšis: HB7520

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7520
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui