

Garant**Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212601 25
GTIN	4045197712660
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	121 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Iškyšos ilgis L_1	45 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas

PowerCard

Produkto rūšis

Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

219875