

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 8 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212630 ALU
GTIN	4045197712110
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,15 mm

Tipas: ALU

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Ašmenys	HM
Rūšis	HU7810
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,15 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,15 mm

Pastūma f_z apdirbant titaną $>850 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui