

HOLEX**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Kakiuko Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306677 50
GTIN	4045197712356
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Virbo Ø d ₁	50 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	30 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	50
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	50

Išorinis Ø D	120 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 50	309880 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 50	309890 50