

Garant
Frezavimo plokštelė Ø 16 mm, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212660 ALU
GTIN	4045197712417
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,25 mm

Tipas: ALU

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Ašmenys	HM
Rūšis	HU7810
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,25 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,2 mm

Pastūma f_z apdirbant titaną $>850 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui