


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 32 mm, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212690 ST1400
GTIN	4045197712578
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,35 mm

Tipas: ST1400

Rūšis: HB7520

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7520
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,35 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,36 mm

Pastūma f_z apdirbant titaną $>850 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui