

**Garant**
**Kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212603 16
GTIN	4045197712714
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.  
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

**Plienas** – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219873 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing d_1$	14 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Ilgis $\varnothing d_1$	63 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	123 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Užveržimo varžtas	219873
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0