

**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 8 mm, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212630 ST1400
GTIN	4045197712127
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma  $f_z$  apdirbant titaną  $>850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Tipas: ST1400

Rūšis: HB7520

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Rūšis	HB7520
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,15 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant titaną $>850 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui