

**HOLEX**

## Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	306537 16
GTIN	4045197712257
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

#### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

### Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16