



Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/5SLmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 66/5SL
GTIN	4960664719655
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
maksimalus pjūvio gylis $a_{p \text{ max}}$ kai geometrija LD	5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
$\varnothing D_3$	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	108 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	130 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	41 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,5 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229719
-------------------	--------