

HOLEX**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306537 27
GTIN	4045197712271
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm

Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
Išorinis $\varnothing D$	60 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309860 27
Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309840 27