

HOLEX

ER cangių įspraustinė, HSK-A 100 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305487 16
GTIN	4045197712219
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be reguliavimo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 - (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su sluoksniu dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
skirta ER cangėms	16

Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	HSK-A 100 ilga
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais	309165
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine	309014
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine	309164
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16	309749 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10