


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 20 mm, Tipas: T1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212670 T1
GTIN	4045197712493
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm²: 0,25 mm

Rūšis: HB7935

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Rūšis	HB7935
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,25 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,2 mm
Pastūma f_z apdirbant titaną >850 N/mm ²	0,25 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui