

HOLEX**Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio,
Tipas: 120SF****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	441180 120SF
GTIN	4045197713186
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikroдинio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui Ø 6 mm, Ø 8 mm ir užveržimo prizmei, reguliatorius ties laikikliu.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	51 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	56 mm
Sukibimo jėga	320 N
Magnetinio pado plotis	30 mm
maksimali apkrova	2,7 kg
Išnešimas	178 mm

Magnetinio pado aukštis	36 mm
Magnetinio pado ilgis	36 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M5
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442114 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas S	442140 S
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442110 120
Trikojo pagrindas Tipas S	442120 S
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas S	442125 S
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2