

HOLEX**3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442114 600
GTIN	4045197713179
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	287 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	223 mm
Išorinio sriegio Ø apačioje	M10×1,25
Vidinio sriegio Ø viršuje	M6
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 2	442140 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA