

HOLEX**Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio,
Tipas: 240****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	441180240
GTIN	4045197713193
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikrodinio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui Ø 6 mm, Ø 8 mm ir užveržimo prizmei, reguliatorius ties laikikliu.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	800 N
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	101 mm
maksimali apkrova	4 kg
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	110 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm

Magnetinio pado ilgis	60 mm
Išnešimas	282 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0