

HOLEX**Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio,
Tipas: 290****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	441 180 290
GTIN	4045197713308
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikrodinio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm ir užveržimo prizmei, reguliatorius ties laikikliu.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	50 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L_2	129 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado ilgis	80 mm
Išnešimas	349 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L_1	149 mm

Sukibimo jėga	800 N
maksimali apkrova	8 kg
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0