

**HOLEX****Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio,  
Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	441180600
GTIN	4045197713315
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze. Standartinis laikroдинio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 8$  mm ir užveržimo prizmei, reguliatorius ties laikikliu.

**Techninis aprašymas**

Magnetinio pado ilgis	117 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Šarnyrinės svirties ilgis $L_2$	223 mm
Šarnyrinės svirties ilgis $L_1$	287 mm

maksimali apkrova	14 kg
Išnešimas	580 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M10×1,25
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 2	442120 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Trikojo padas su tiksliu reguliatoriumi Tipas 2	440865 2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Trikojo pagrindas Tipas 2	442140 2
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Trikojo pagrindas Tipas 2	440868 2
Trikojo pagrindas Tipas F	442120 F