




## Moduliniai spaustuvai, Žiaunų plotis A: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362110 125
GTIN	4045197708229
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

- Automatinis spaustuvas su tempimo žemyn žiaunomis.
- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užveržimo tarpo nustatymas.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Su ruošinio atrama, 2 T formos bazavimo kaladėlės panašios į Nr. 362160 dyd. 18/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas vidiniams šešiabriauniams varžtams, 4 prispaustuvas.

#### Pastaba:

Kitas prizminio griovelio kaladėlės žr. Nr. 362160.

### Techninis aprašymas

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Modulinis HOLEX 125
Korpuso aukštis G	40 mm
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Užveržimo ribos b	150 mm
Svoris	18,5 kg
Prizminis griovelis išilgai l	16 mm

Bendras ilgis L	345 mm
Žiaunų plotis A	125 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362127 125
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362147 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362148 125
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362146 125
Lenkta viršutinė lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362132 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16